

Настраиваемые Скребки И Лопаты Из Птфэ Для Сложных Задач

Артикул: PL-1017



Введение

Скребки и лопатки из высокоочищенного ПТФЭ для лабораторий, полупроводниковой и химической промышленности. Химически стойкие, антипригарные, долговечные инструменты для точной обработки материалов. Возможны нестандартные решения.

[Узнать больше](#)

Тип	Ширина (мм)	Длина (мм)	Толщина/высота (мм)	Длина рукоятки (мм)
Скребок	40 мм	90 мм	5 мм	-
Скребок	60 мм	120 мм	5 мм	-
Скребок	100 мм	150 мм	5 мм	-
Скребок	150 мм	200 мм	5 мм	-
Скребок	200 мм	200 мм	5 мм	-
Скреперная доска (Т-образный скрепер)	150 мм	120 мм	5 мм	-
Стержень скребка	10 мм	120 мм	10 мм	-
Полоса скребка	15 мм	120 мм	5 мм	-
Лопата (плоское дно)	60 мм	120 мм	30 мм	1000 мм
Лопата (плоское дно)	100 мм	120 мм	40 мм	120 мм
Лопата (плоское дно)	120 мм	150 мм	60 мм	100 мм
Лопата (плоское дно)	160 мм	200 мм	50 мм	1000 мм
Лопата (плоское дно)	170 мм	220 мм	70 мм	115 мм
Лопата (изогнутое дно)	110 мм	150 мм	80 мм	100 мм
Лопата (изогнутое дно)	110 мм	220 мм	100 мм	120 мм
Плоская лопата (длинная ручка)	150 мм	80 мм	10 мм	900 мм
Плоская лопата (длинная ручка)	150 мм	100 мм	30 мм	800 мм
Плоская лопата (длинная ручка)	200 мм	150 мм	15 мм	500 мм